

# Ventilový terminál VIFB-04-D-3-B

číslo dielca: 18925

FESTO

s pripojením Feldbus, veľkosť 3.

V závislosti od konfigurácie sa nemusia zhodovať nákresy, technické dáta z katalógového listu a zodpovedajúce príslušenstvo pre tento produkt.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

~ConfIndependentDatasheet

| charakteristický znak                 | Hodnota  |
|---------------------------------------|--|
| Funkcia ventilu                       | 5/2 monostabilný<br>5/2 bistabilný<br>5/3 v kľudovej polohe pod tlakom<br>5/3 v kľudovej polohe odvetraný<br>5/3 v kľudovej polohe zatvorený |
| Štandardný menovitý prietok           | 4.500 l/min  |
| Pracovný tlak                         | -0,9 ... 10 bar  |
| Elektrické ovládanie                  | Feldbus<br>Integrované riadenie  |
| Max. počet miest na ventily           | 16   |
| Teplota okolia                        | -10 ... 60 °C  |
| Spôsob ochrany                        | IP65   |
| Funkcia odsávania                     | škrtené  |
| Typ ovládania                         | elektrický   |
| Druh ventilového ostrova              | 04   |
| Konštrukčné vyhotovenie               | piestové šupátko   |
| napájanie riadiacim vzduchom          | externý<br>interný   |
| Skladba ventilového terminálu         | modulárne a rozšíriteľné   |
| Ukazovateľ stavu spínania             | LED  |
| Riadiaci tlak                         | 2 ... 10 bar   |
| Vhodnosť pre vákuum                   | áno  |
| Menovité prevádzkové napätie AC       | 110 V  |
| Menovité prevádzkové napätie DC       | 24 V   |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV  |
| Teplota média                         | -10 ... 60 °C  |