


Držiak vákuovej prísavky ESH-HE-4-G1/8

číslo dielca: 189256

FESTO

s výškovým vyrovnaním, vákuový prípoj hore, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matic.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
Objem	0,289 cm ³
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vákua hore
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	11 g
Typ upevnenia	s vonkajším závitom cez prípoj vákua
Upevnenie nasávania	M6
Prípojka vákua	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	Hliníková tvárna zliatina NBR POM Oceľ
Materiál držiaka	Zušľachtená oceľ