


# Vákuová prísavka ESS-4-SNA

číslo dielca: 189273

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



## údajový list

| charakteristický znak                             | Hodnota                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Min. polomer náradia R                            | 10 mm                                                   |
| Menovitá hodnota                                  | 1,2 mm                                                  |
| Priemer nasávania                                 | 4 mm                                                    |
| objem prísavky                                    | 0,008 cm <sup>3</sup>                                   |
| Vhodné pre odľukovací impulz                      | ≤ 4 bar                                                 |
| Poloha prípojky                                   | hore                                                    |
| montážna poloha                                   | ľubovoľný                                               |
| Špeciálne vlastnosti                              | Antistatický                                            |
| Priradenie držiaka prísavky                       | Veľkosť 1                                               |
| Tvar prísavky                                     | kruhová, plochá                                         |
| Pracovný tlak Mpa                                 | -95 ... 0 kPa                                           |
| Pracovný tlak                                     | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                    |
| Menovitý pracovný tlak                            | -70 kPa                                                 |
| Menovitý prevádzkový tlak                         | -0,7 bar                                                |
| Menovitý pracovný tlak (psi)                      | -10,15 psi                                              |
| Povrchový odpor                                   | ≤ 0,000 MOhm                                            |
| Pracovné médium                                   | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                            |
| LABS - konformita                                 | VDMA24364-A1-L                                          |
| Vhodné pre potravinárstvo                         | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch                |
| Teplota okolia                                    | -10 ... 70 °C                                           |
| Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 0,46 N                                                  |
| Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku       | 0,5 N                                                   |
| Hmotnosť výrobku                                  | 0,1 g                                                   |
| Typ upevnenia                                     | cez prípoj vákua                                        |
| Prípojka vákua                                    | Vonkajší priemer 3 mm                                   |
| Farba                                             | čierno/biely bod                                        |
| Tvrdosť podľa Shore                               | 50 +/- 5                                                |
| Materiál závitového čapu                          | Poniklovaná mosadz                                      |
| Materiálový údaj                                  | zhoda s RoHS                                            |
| Materiál prísavky                                 | BR                                                      |