

Vákuová prísavka ESS-15-SU

číslo dielca: 189290

FESTO

ľahko vymeniteľná,



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Min. polomer náradia R | 35 mm |
| Menovitá hodnota | 2 mm |
| Priemer nasávania | 15 mm |
| objem prísavky | 0,208 cm ³ |
| Poloha prípojky | hore |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Priradenie držiaka prísavky | Veľkosť 3 |
| Tvar prísavky | kruhová, plochá |
| Pracovný tlak Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Menovitý pracovný tlak | -70 kPa |
| Menovitý prevádzkový tlak | -0,7 bar |
| Menovitý pracovný tlak (psi) | -10,15 psi |
| Pracovné médium | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 8,5 N |
| Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 9 N |
| Hmotnosť výrobku | 1,9 g |
| Typ upevnenia | cez prípoj vákua |
| Prípojka vákua | M4 |
| Farba | modrý |
| Tvrdosť podľa Shore | 60 +/- 5 |
| Materiál závitového čapu | Poniklovaná mosadz |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prísavky | PUR |