

Vákuová prísavka ESS-40-SU

Číslo dielu: 189305

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Min. polomer obrobku | 230 mm |
| Menovitá šírka | 3 mm |
| Priemer prísavky | 40 mm |
| Objem prísavky | 1.566 cm ³ |
| Poloha prípojov | hore |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Priradenie držiaka prísavky | Veľkosť 4 |
| Tvar prísavky | okrúhla, plochá |
| Prevádzkový tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032 |
| Menovitý prevádzkový tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 000032 |
| Prevádzkové médium | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Teplota okolia | -20 °C...60 °C |
| Prídžná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 69.6 N |
| Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 83 N |
| Hmotnosť výrobku | 16.3 g |
| Spôsob upevnenia | cez prípoj vákua |
| Prípoj vákua | M6 |
| Farba | modrá |
| Shore tvrdosť | 60 +/- 5 |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|---|
| Materiál naskrutkovacieho čapu | Hliníkový tlakový odliatok, poniklovaný Poniklovaná mosadz Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál prísavky | PUR |