


# Vákuová prísavka ESS-20-EF

číslo dielca: 189341

FESTO

ľahko vymeniteľná,



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer náradia R	30 mm
Menovitá hodnota	3 mm
Priemer nasávania	20 mm
objem prísavky	0,84 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Tvar prísavky	kruhová, extra hlboká
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-70 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-10 ... 200 °C
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	17 N
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	15,5 N
Hmotnosť výrobku	6,4 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	M6
Farba	šedý
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čapu	Poniklovaná mosadz Pozinkovaná a poniklovaná oceľ
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	FPM