


Plochý kábel KASI-1,5-Y-100

Číslo dielu: 18940

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Hmotnosť výrobku | 71 g |
| Rozsah prevádzkového napätia DC | 75 V |
| Rozsah prevádzkového napätia AC | 60 V |
| Prúdová zaťažiteľnosť | 3 A |
| Dĺžka kábla | 100 m |
| Druh krytia | IP65 pri uzavretých koncoch vodičov |
| Teplota okolia | -40 °C...85 °C |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -25 °C...85 °C |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Materiál plášťa kábla | Kaučuková zmes |
| Farba plášťa kábla | žltá |