

# Vákuová prísavka ESS-30X90-ON

Číslo dielu: 189418

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	6 mm
Veľkosť prísavky	30x90 mm
Objem prísavky	10.17 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	oválna, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	134.4 N
Horizontálna priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	201 N
Priečna sila vertikálna pri menovitom prevádzkovom tlaku	134.5 N
Hmotnosť výrobku	55.3 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M10
Farba	čierna
Shore tvrdosť	50 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál přísavky	NBR