


Adresovací prístroj ASI-PRG-ADR

číslo dielca: 18959

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Počet funkčných kláves	5
Rozhranie Fieldbus-u, protokol	AS-Interface SPEC 3.0
Dovolený záťažový prúd	100 mA
Odolnosť voči skratu	áno
Odolnosť voči preťaženiu	použiteľný
Rozhranie Fieldbus-u, počet pólov/žíl	5
Rozhranie Fieldbus-u, typ prípoja	zásuvka
Rozhranie Fieldbus-u, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Zobrazenie	LCD-Display
Ovládacie prvky	5 tlačidiel Membránová klávesnica
Rozmery Š x D x V	34 mm x 210 mm x 80 mm
Menovité prevádzkové napätie DC	28 V
Napájanie	Lithiová batéria
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	610 g
Materiál telesa	PA - zosilnený