


# Ventilový terminál VIMP-03-B

číslo dielca: 18970

FESTO

s multipólovým prípojom.

V závislosti od konfigurácie tohoto produktu nemusia informácie uvedené na štítku zodpovedať vlastnostiam produktu.



## údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný 5/2 bistabilný 5/3 v kľúdovej polohe pod tlakom 5/3 v kľúdovej polohe odvetraný 5/3 v kľúdovej polohe zatvorený
Štandardný menovitý prietok	300 ... 1.300 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Elektrické ovládanie	Multipol
Max. počet miest na ventily	24
Max. počet tlakových zón	3
Elektrické Vst./Výst. - Systémové	áno
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Zástavbová šírka	18 mm 26 mm
Spôsob ochrany	IP65
Funkcia odsávania	škrtené
Typ ovládania	elektrický
Druh ventilového ostrova	03
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Skladba ventilového terminálu	modulárne a rozšíriteľné
Napájací tlak pre ventilový terminál s interným napájaním ovládacieho vzduchu	4 ... 8 bar
Riadiaci tlak	4 ... 6 bar
Vhodnosť pre vákuum	áno
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-5 ... 50 °C