


výkyvný pohon DRE-2-F03-Q08-FO-PS

číslo dielca: 189928

FESTO

Jednočinný, prípoj vzduchu pod3/4a VDI/VDE 3845-Namur-ventily
uložite3/4né priamo na prírubu.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Velkosť servopohonu | 2 |
| prípojovací obraz príruby | F03 |
| Uhol otáčania | 90 deg |
| Prípojenie armatúry zodpovedá norme | ISO 5211 |
| Tlmenie | bez tlmenia |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| činnosť | jednočinný |
| Konštrukčné vyhotovenie | ozubená tyč/pastorok |
| Rozpoznanie polohy | bez |
| Prípojka ventilu odpovedá norme | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Pracovný tlak | 2 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Spotreba vzduchu pri 6 bar na cyklus 0°-90°-0° | 1,2 l |
| Hmotnosť výrobku | 600 g |
| Prípojka hriadeľa | V09 |
| Pneumatická prípojka | pripájacia platňa G1/8 |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS |
| Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu | Hliník eloxovaný |
| Materiálová informácia pre kryt | PA |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliník eloxovaný |