

# výkyvný pohon DRE-77-F12-Q06-FS-O

číslo dielca: 190238

FESTO

Jednočinný, prípoj vzduchu pod3/4a VDI/VDE 3845-Namur-ventily  
uložite3/4né priamo na prírubu.



## údajový list

| charakteristický znak                          | Hodnota                               |
|--|---------------------------------------|
| Velkosť servopohonu                            | 77                                    |
| prípojovací obraz príruby                      | F12                                   |
| Uhol otáčania                                  | 90 deg                                |
| Nastaviteľný rozsah koncovej polohy pri 0°     | -4 ... 8 deg                          |
| Nastaviteľný rozsah koncovej polohy pri 90°    | -8 ... 4 deg                          |
| Prípojenie armatúry zodpovedá norme            | ISO 5211                              |
| Tlmenie  | bez tlmenia                           |
| montážna poloha                                | ľubovoľný                             |
| činnosť  | jednočinný                            |
| Konštrukčné vyhotovenie                        | ozubená tyč/pastorok                  |
| Rozpoznanie polohy                             | bez                                   |
| Smer uzavretia                                 | pružina zatvára                       |
| Prípojka ventilu odpovedá norme                | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                  |
| Pracovný tlak                                  | 2 ... 10 bar                          |
| ATEX-Označenie                                 | II 2 GD c X                           |
| ATEX-teplota okolia                            | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C                    |
| Pracovné médium                                | sušený vzduch, mazaný a nemazaný      |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)          | podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 3                                     |
| Teplota okolia                                 | -20 ... 80 °C                         |
| Spotreba vzduchu pri 6 bar na cyklus 0°-90°-0° | 18 l                                  |
| Hmotnosť výrobku                               | 19.800 g                              |
| Prípojka hriadeľa                              | V27                                   |
| Pneumatická prípojka                           | pripájacia platňa<br>G1/4             |
| Materiálový údaj                               | zahŕňa látky obsahujúce LABS          |