


Nástrčné T-spojenie QST-5/8T-U

číslo dielca: 190606

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 10,7 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Klasifikácia Maritime | viď certifikát |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 43,5 g |
| Počet výstupov | 2 |
| Počet prívodov | 1 |
| Pneumatická prípojka 1 | pre hadicu s vonkajším priemerom 5/8" |
| Pneumatická prípojka 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 5/8" |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | PBT |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |