

Viacnásobný rozdeľovač QSLV2-3/8-1/2-U

číslo dielca: 190774

FESTO

Nastaviteľná 360°, dvojité.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	6,8 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. ťahovací krútiaci moment	24 Nm
Hmotnosť výrobku	139 g
Počet výstupov	2
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka 1	Pripojovací závit 3/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 1/2"
Teplota okolia, Fahrenheit	14 ... 140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiál závitového čapu	Poniklovaná mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ