


Spätný ventil H-QS-1/2-U

číslo dielca: 190846

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákua.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Funkcia ventilu | Funkcia spätného uzáveru |
| Pneumatická prípojka 1 | QS-1/2 |
| Pneumatická prípojka 2 | QS-1/2 |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Štandardný menovitý prietok | 2.000 l/min |
| Pracovný tlak | -1 ... 10 bar |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Materiál telesa | Hliník |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Min. diferenciálny tlak, otv. | 0,1 bar |
| Min. diferenciálny tlak, zatv. | 0,2 bar |
| Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 68 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |