

# Spätný ventil HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Číslo dielu: 190857

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	QS-5/32
Pneumatický prípoj 2	10-32 UNF-2A
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok	145 l/min
Prevádzkový tlak	-1 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Mosadz
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferenciálny tlak, otvorenie	0.1 bar
Min. rozdielový tlak zatvoríť	0.2 bar
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	7.2 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS