

# Spätný ventil HB-1/8-QSM-3/16-U

Číslo dielu: 190859

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	QS-3/16
Pneumatický prípoj 2	1/8 NPT
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	216 l/min
Prevádzkový tlak	-1 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Mosadz
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Min. diferenciálny tlak, otvorenie	0.1 bar
Min. rozdielový tlak zatvoriť	0.2 bar
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	13 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS