

# Spätný ventil HB-1/4-QS-5/16-U

číslo dielca: 190864

FESTO

Prietok od nástrčného pripojenia QS k vonkajšiemu závitu.  
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného uzáveru
Pneumatická prípojka 1	QS-5/16
Pneumatická prípojka 2	1/4 NPT
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok	739 l/min
Pracovný tlak	-1 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	Mosadz
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Min. diferenciálny tlak, otv.	0,1 bar
Min. diferenciálny tlak, zatv.	0,2 bar
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	24 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS