

# guľový kohút QH-QS-1/4-U

číslo dielca: 190883

Výbehový typ


s rýchlospojku QS.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákua.

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	manuálny
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Menovitá hodnota	5 mm
Pracovný tlak	-1 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Princíp tesnenia	mäkký
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Hmotnosť výrobku	45 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS