


Tlakový regulačný ventil LR-10-32-UNF-QS-5/32-U

číslo dielca: 190924

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodatečný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak
Pneumatická prípojka 1	10-32 UNF-2A
Pneumatická prípojka 2	QS-5/32
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Vstupný tlak 1	0 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--]
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	16 g
Materiál závitového čapu	Mosadz