


Tlakový regulačný ventil LR-1/4-NPT-QS-5/16-U

číslo dielca: 190933

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodatečný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak
Pneumatická prípojka 1	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	QS-5/16
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Vstupný tlak 1	0 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--]
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	60 g
Materiál závitového čapu	Mosadz