


manometer MA-15-10-QS-3/16-U

číslo dielca: 190935

FESTO

s ukazovateľom v bar.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Oblasť zobrazenia [bar] | 0 ... 10 bar |
| Vyhovuje predpisu | EN 837-1 |
| Nominálna veľkosť manometra | 15 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Manometer s Bourdonovou trubicou bez meracieho mechanizmu |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Pracovné médium | Inertné plyny neutrálne kvapaliny |
| Pracovný tlak | 0 ... 10 bar |
| faktor striedavého zaťaženia | 0,66 |
| Trieda presnosti rozmerov | 5 |
| Spôsob ochrany | IP53 |
| Teplota média | -20 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Poloha prípojky | zadná strana centrická |
| Pneumatická prípojka | QS-3/16 |
| Materiály v kontakte s médiom | Mosadz |
| Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap | Mosadz |
| Materiálová informácia pre skriňu | Oceľ |
| Materiálová informácia pre priezor | PC |
| Farba púzdra | čierny |
| Hmotnosť výrobku | 10 g |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | žiadene kyslík žiadene acetylén |