

Vákuová prísavka ESV-20-SN

číslo dielca: 190979

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer nasávania	20 mm
objem prísavky	0,318 cm ³
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Tvar prísavky	kruhovú, plochá
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-70 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:--]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	16,3 N
Hmotnosť výrobku	1,6 g
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	NBR