

# Vákuová prísavka ESV-50-SF

číslo dielca: 190997

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota  |
|---|--|
| Min. polomer náradia R                          | 330 mm   |
| Priemer nasávania                               | 50 mm  |
| objem prísavky                                  | 2,387 cm <sup>3</sup>                                  |
| Poloha prípojky                                 | hore   |
| montážna poloha                                 | ľubovoľný  |
| Tvar prísavky                                   | kruhová, plochá  |
| Pracovný tlak Mpa                               | -95 ... 0 kPa  |
| Pracovný tlak                                   | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                   |
| Menovitý pracovný tlak                          | -70 kPa  |
| Menovitý prevádzkový tlak                       | -0,7 bar   |
| Menovitý pracovný tlak (psi)                    | -10,15 psi   |
| Pracovné médium                                 | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| LABS - konformita                               | VDMA24364-A1-L   |
| Vhodné pre potravinárstvo                       | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch               |
| Teplota okolia                                  | -10 ... 200 °C   |
| Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 105 N  |
| Hmotnosť výrobku                                | 11,2 g   |
| Farba   | šedý   |
| Tvrdosť podľa Shore                             | 60 +/- 5   |
| Materiálový údaj                                | zhoda s RoHS   |
| Materiál prísavky                               | FPM  |