



# Vákuová prísavka ESV-200-SS

Číslo dielu: 191017

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	680 mm
Priemer prísavky	200 mm
Objem prísavky	245.454 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-30 °C...180 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	1610 N
Hmotnosť výrobku	840 g
Farba	priehľadná
Shore tvrdosť	50 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	VMQ (silikón)