


Vákuová prísavka ESV-50-EU

Číslo dielu: 191036

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	100 mm
Priemer prísavky	50 mm
Objem prísavky	8.168 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	okružla extra hlboká
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	103.6 N
Hmotnosť výrobku	12.6 g
Farba	modrá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	PUR