

# Vákuová prísavka ESV-100-EF

číslo dielca: 191050

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer náradia R	200 mm
Priemer nasávania	100 mm
objem prísavky	79,812 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Tvar prísavky	kruhová, extra hlboká
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-70 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-10 ... 200 °C
Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	440,8 N
Hmotnosť výrobku	65 g
Farba	šedý
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	FPM