

Vákuová prísavka ESV-20-BN

Číslo dielu: 191054

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Výškové vyrovnanie prísavky | 6 mm |
| Min. polomer obrobku | 40 mm |
| Priemer prísavky | 20 mm |
| Objem prísavky | 1.6 cm ³ |
| Poloha prípojov | hore |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Tvar prísavky | kruhová, vlnovec, 1,5-násobný |
| Prevádzkový tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032 |
| Menovitý prevádzkový tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 000032 |
| Prevádzkové médium | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-A1-L |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Teplota okolia | -10 °C...70 °C |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 12.9 N |
| Hmotnosť výrobku | 1.9 g |
| Farba | čierna |
| Shore tvrdosť | 50 +/- 5 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál prísavky | NBR |