

# kruhový valec

## ESEU-16-25-P-A-MA

číslo dielca: 191149

FESTO

Koncové veko s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	25 mm
priemer piesta	16 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica Teleso valca
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	Axiálny prívod vzduchu
Pracovný tlak	2 ... 6 bar
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	0 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	106,5 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	16,2 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	5 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	47,7 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ