

Tlmič nárazov YSRW-5-8

Číslo dielu: 191192

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	5
Zdvih	8 mm
Tlmenie	samonastaviteľné mäkká charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	2 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.2 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	jednočinný tlačný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	8 mm
Max. dorazová sila	200 N
Max. absorpcia energie na zdvih	1.3 J
Max. absorpcia energie na hodinu	10000 J
Max. zostatková energia	0.01 J
Vratná sila	0.9 N
Min. sila zasúvania	7.5 N
Hmotnosť výrobku	8 g
Hmotnostný rozsah	2 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ