

Tlmič nárazov YSRW-10-17

Číslo dielu: 191195

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	10
Zdvih	17 mm
Tlmenie	samonastaviteľné mäkká charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.2 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	jednočinný tlačný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	17 mm
Max. dorazová sila	700 N
Max. absorpcia energie na zdvih	8 J
Max. absorpcia energie na hodinu	30000 J
Max. zostatková energia	0.03 J
Vratná sila	3.5 N
Min. sila zasúvania	25 N
Hmotnosť výrobku	54 g
Hmotnostný rozsah	20 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ