


Tlmič nárazov YSRW-12-20

Číslo dielu: 191196

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Zdvih	20 mm
Tlmenie	samonastaviteľné mäkká charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.3 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	jednočinný tlačný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	20 mm
Max. dorazová sila	1000 N
Max. absorpcia energie na zdvih	12 J
Max. absorpcia energie na hodinu	41000 J
Max. zostatková energia	0.05 J
Vratná sila	5 N
Min. sila zasúvania	35 N
Hmotnosť výrobku	78 g
Hmotnostný rozsah	30 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ