

# Tandemový valec DNCT-2 1/2"- -PPV-A-S6


číslo dielca: 191220

FESTO

podľa ISO 15552, s profilovým tvarom telesa, s možnosťou snímania a s obojstranným nastaviteľným tlmením v koncových polohách.

Vyhotovenie do vyšších teplôt.

Snímanie polohy je možné len na strane telesa s piestnou tyčou.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	3 ... 500 mm
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
činnosť	dvojčinný
Pracovný tlak Mpa	0,06 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0,6 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Dĺžka tlmenia	22 mm
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	3.300 g
Pneumatická prípojka	3/8 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	FPM
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ