

Svetelné tesnenie MF-LD-12-24DC

Číslo dielu: 19143

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Indikátor spínacej polohy | LED |
| Spôsob upevnenia | na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3 |
| Hmotnosť výrobku | 1.6 g |
| Elektrický prípoj | Tvar B štvorhranná konštrukcia MSF |
| Rozsah prevádzkového napätia DC | 12 V...24 V |
| Pripojenie ochranného vodiča | je k dispozícii |
| Menovitý výkon svetelného tesnenia | 0.05 W |
| Druh krytia | IP65 |
| Teplota okolia | -25 °C...85 °C |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Materiál telesa | TPE-U(PU) |
| Farba | priehľadná |