

Svetelné tesnenie MC-LD-230AC

číslo dielca: 19146

FESTO

pre el.mag. cievky MSN1G, MSN1W.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventilе so stredovou skrutkou M3
Hmotnosť výrobku	1,6 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803 pravouhlé vyhotovenie MSC
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Nárazová pevnosť	4 kV
Ochrana uzemnením	použiteľný
Menovitý výkon, svietiace tesnenie	0,33 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Farba	transparentný