


# Vodiaca jednotka FEN-20- -GF

číslo dielca: 19169

FESTO

s klzným vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
Zdvih	2 ... 250 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klzné vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Posuvná sila	15 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	12 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	873 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	12 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvíhu 0 mm	42 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvíhu	4,7 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná