

Tlakový regulačný ventil

LR-1/2-D-7-I-MIDI


FESTO

číslo dielca: 192315

Classic - nepoužívať pre nové projekty

so zvýšeným prietokom sekundárneho odvzdušnenia, pracovný tlak do 7 bar.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | Midi |
| Typový rad | D |
| Zabezpečenie ovládania | Otočné tlačítko s aretáciou |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | priamoovládaný membránový ventil |
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Pracovný tlak | 0 ... 16 bar |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 7 bar |
| Max. tlaková hysterézia | 0,2 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 4.000 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 720 g |
| Typ upevnenia | inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/2 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/2 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál pripojovacej dosky | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |