

# Jednotka úpravy vzduchu FRC-3/4-D-O-DI-MAXI

FESTO

číslo dielca: 192411


Classic - nepoužívať pre nové projekty

Kombinácia redukčného ventilu, filtra a maznice, filtrácia 40 µm, s kovovým ochranným košom.

S ručným odpúšťačom kondenzátu. Bez manometra. S priamo riadeným redukčným ventilom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konstruktívne vyhotovenie	Filter s redukčným ventilom bez manometra Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	43 cm <sup>3</sup>
Kvalita filtrácie	40 µm
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/4
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,4 bar
Štandardný menovitý prietok	3.800 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.600 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G3/4
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC