



# Jednotka úpravy vzduchu LFR-3/4-D-DI-MAXI-KF-A

Číslo dielu: 192466

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Maxi
Konštrukčný rad	D
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	40 ľm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	Rozbočovací modul Tlakový spínač Zapínací ventil Filter s regulačným ventilom s manometrom
Max. množstvo kondenzátu	43 cm <sup>3</sup>
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	2 bar...12 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.5 bar...12 bar
Normálny menovitý prietok	6000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	3500 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G3/4
Pneumatický prípoj 2	G3/4
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC