

# Jednotka úpravy vzduchu FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE

FESTO

číslo dielca: 192476



Classic - nepoužívať pre nové projekty

Pozostávajúce z regulačného ventilu s filtrom, zaolejovač, zapínací ventil s magnetickou cievkou 24VDC bez zásuvky a ventil pre vyvinutie tlaku, s upevňovacími uholníkmi.

S ručným odpúšťaním kondenzátu a ochranný kovový košík.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konstruktívne vyhotovenie	spúšťač ventil Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač Bezpečnostný spínací ventil
Max. množstvo kondenzátu	43 cm <sup>3</sup>
Misková ochrana	kovový ochranný koš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	3 ... 16 bar
Oblasť regulácie tlaku	2,5 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	3.300 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	4.400 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G3/4
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC