

# Jemný filter LFMB-D-MINI-A


FESTO

číslo dielca: 192572

Classic - nepoužívať pre nové projekty

bez závitových pripojovacích dosiek so závitovými čapmi FRB. Filtračná vložka 1 µm s kovovým ochranným košom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	D
Veľkosť	Mini
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Kvalita filtrácie	1 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertné plyny
Účinnosť filtrácie	99,99 %
Max. množstvo kondenzátu	22 cm <sup>3</sup>
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	1,5 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Pneumatická prípojka 1	pripájacia platňa
Pneumatická prípojka 2	pripájacia platňa
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál filtra	bór kremičitanové vlákna
Materiál nádoby	PC
Materiálový údaj	zhoda s RoHS