

Jednotka úpravy vzduchu FRC-1/4-D-7-O-MINI

FESTO

číslo dielca: 192631

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Kombinácia redukčného ventilu, filtra a maznice, maximálny výstupný tlak 7 bar, filtrácia 40 µm, s kovovým ochranným košom.

S ručným odpúšťačom kondenzátu. Bez manometra.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s redukčným ventilom bez manometra Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	22 cm ³
Kvalita filtrácie	40 µm
Misková ochrana	kovový ochranný koš
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/8
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,2 bar
Štandardný menovitý prietok	1.300 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	660 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC