

tlakový regulačný ventil LRMA-1/16-NPT-QS-3/16-U


číslo dielca: 192751

FESTO

s manometrom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak
Pneumatická prípojka 1	NPT1/16-27
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Vstupný tlak 1	0 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	PBT-zosilnený
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	51 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz