

regulačný ventil diferenčného tlaku LRLLM-1/16-NPT-QS-5/32-U



číslo dielca: 192829

FESTO

bez manometra s vonkajším závitom a nástrčným pripojením QS.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný diferenčný tlak
Pneumatická prípojka 1	NPT1/16-27
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Vstupný tlak 1	0 ... 9 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	PBT-zosilnený
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	17,5 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz