


# Medzipoloha BM-HMPL-12- -

číslo dielca: 193022

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Zdvih	1 ... 99 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Typ tlmiča nárazov	YSRWJ
Pracovný tlak	4 ... 8 bar
Presnosť opakovania	+/-0,02 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	415 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	483 N
Pohybovaná hmotnosť	260 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	24 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	580 g