


nastavovacia jednotka BKP-HMPL-12-80/100

číslo dielca: 193112

FESTO

pre lineárny modul HMPL.
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
montážna poloha	ľubovoľný
Druh upnutia so smerom účinku	obojsťstranne uchytenie pružinou, uvoľnenie stlačeným vzduchom
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Statická prídržná sila	100 N
Pohybovaná hmotnosť	75 g
Materiálová informácia pre tesnenia	POM TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre pružinu	pružinová oceľ
Materiálová informácia pre upínacie čeľuste	Mosadz
Materiálová informácia pre piest	POM