

# Plastová hadica PLN-8X1,25-NT

Číslo dielu: 193405

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota  |
|--|--|
| Vonkajší priemer                             | 8 mm   |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 50 mm  |
| Vnútorňý priemer                             | 5.9 mm   |
| Min. polomer ohybu                           | 23 mm  |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 000032...203 000032  |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku               | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C   |
| Povolenie                                    | TÜV  |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát               | B 013277 0506 00   |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)   |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Trieda čistoty priestoru                     | Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1  |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                  | pozri podrobnejšie informácie o materiáli  |
| Teplota okolia                               | -30 °C...80 °C   |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 0.0214 000015  |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 8 mm<br>pre nástrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 6 mm<br>pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm |
| Farba  | prírodné   |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS   |
| Materiál hadice                              | PE   |