


nástrčná L-prípojka QSL-F-G1/2-12

číslo dielca: 193427

FESTO

kyvné o 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	10 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3
Bezpečné pre potraviny	podľa prehlásenia výrobcu
Teplota okolia	0 ... 150 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Max. uťahovací krútiaci moment	40 Nm
Hmotnosť výrobku	70 g
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 12 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Mosadz chrómované a niklované
Materiálová informácia pre tesnenie závitů	FPM
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	FPM