


# Zásuvka s káblom KMF-1-24-10-LED

číslo dielca: 193458

FESTO

prírezaný na potrebnú dĺžku, pre F-magnety.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	620 g
Elektrická prípojka	zásuvka
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Ochrana uzemnením	použiteľný
Dĺžka kábla	10 m
Priemer kábla	6 mm
Káblové usporiadanie	3x0,75
Spôsob ochrany	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PC POM
Materiál kontaktov zástrčky	bronz