


Mechový valec EB-385-115

Číslo dielu: 193789

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	385
Požadovaný priemer montáže	400 mm
Zdvih	115 mm
Max. výška, vysunutý	175 mm
Max. uhol sklápania	15 stupeň
Max. presadenie	10 mm
Minimálna montážna výška	51 mm
Spôsob fungovania	jednočinný
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Vratná sila	300 N
Hmotnosť výrobku	5900 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál mechu	NR/BR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované